

超越系列

岛柜



卧式展示



大面玻璃



成熟



稳定



产品特点

- ☐ 卧式展示，同时兼具大展示面积和大存储容量，优化卖场空间布置
- ☐ 玻璃门上下开启 / 左右推拉可选，适应不同客户需求
- ☐ 玻璃门整体结构迭代改善，既简化拼接、又突出展示效果
- ☐ 单面 / 双面岛柜组合，优化店面设计
- ☐ 高效风幕设计，更节能、稳定
- ☐ 产品成熟，性能稳定


超越系列

岛柜



技术资料：

系列	型号	标准型号	外形尺寸 (LxWxH)	使用温度 (°C)	有效容积 (m³)	展示面积 (m²)	净重 (Kg)
岛柜	单控 1.5 米 宽双岛	AIW3715	3750*1450*890	≤ -18℃	1.50	4.13	486
		AIW2515	2500*1450*890	≤ -18℃	1.00	2.75	324
		AIW1815	1875*1450*890	≤ -18℃	0.75	2.06	243
		AIW15END	1450*1020*890	≤ -18℃	0.40	0.72	171
	单控 1.5 米 宽双岛 790mm 高	AIW3715-H790	3750*1450*790	≤ -18℃	1.50	4.14	486
		AIW2515-H790	2500*1450*790	≤ -18℃	1.00	2.76	324
		AIW1815-H790	1875*1450*790	≤ -18℃	0.75	2.70	243
		AIW15END-H790	1450*1020*790	≤ -18℃	0.32	1.07	171
	单控 1.8 米 宽双岛	AIW3718	3750*1760*890	≤ -18℃	1.80	5.25	513
		AIW2518	2500*1760*890	≤ -18℃	1.20	3.50	351
		AIW18END	1760*1020*890	≤ -18℃	0.50	1.12	184.5
	单控 2 米宽 双岛	AIW3720	3750*1950*890	≤ -18℃	1.90	6.00	585
		AIW2520	2500*1950*890	≤ -18℃	1.30	4.00	391.5
		AIW1820	1875*1950*890	≤ -18℃	0.95	3.00	301.5
岛柜	双控 1.5 米 宽双岛	AIW20END	1950*1020*890	≤ -18℃	0.44	1.43	225
		AIW1815-D	1875*1450*890	≤ -18℃	0.75	2.70	243
		AIW2515-D	2500*1450*890	≤ -18℃	1.00	2.76	324
	双控 1.8 米 宽双岛	AIW3715-D	3750*1450*890	≤ -18℃	1.50	4.14	486
		AIW1818-D	1875*1760*890	≤ -18℃	0.90	2.31	256.5
		AIW2518-D	2500*1760*890	≤ -18℃	1.20	3.09	351
	双控 2 米宽 双岛	AIW3718-D	3750*1760*890	≤ -18℃	1.80	4.63	513
		AIW1820-D	1875*1950*890	≤ -18℃	0.95	3.07	301.5
		AIW2520-D	2500*1950*890	≤ -18℃	1.30	4.09	391.5
	1 米宽单岛	AIW3720-D	3750*1950*890	≤ -18℃	1.90	6.13	585
		AIS3710	3750*1020*890	≤ -18℃	0.95	3.00	342
		AIS2510	2500*1020*890	≤ -18℃	0.65	2.00	270
		AIS1810	1875*1020*890	≤ -18℃	0.48	1.50	171
岛柜	1 米宽单岛	AIS2110END	2210*1020*890	≤ -18℃	0.52	1.70	202



* 所有对比基于上一代产品性能。